

ケーブルコネクター

サイトロック (情報Ⅱ)


圧着工具なしで導体を接続する**サイトロック**は、H1.4.10で紹介しましたが、キュービクル等の端子台にも取付けできる**端子用ボルト・ナット**及び、締付けを楽にする**固体潤滑剤**を追加、ますます接続作業の省力化に威力を発揮します。

端子用ボルト・ナット：サイトロックを端子台に取付けるための専用植込みボルト・ナットです。



※サイトロック取付可能な端子台サイズ

型番	適合	
	サイトロック	端子台のタップサイズ
RB-830	CYTO-38	M8
◇ -1045	◇ -60,100	M10
◇ -10845	◇ -60,100	M8
◇ -1265	◇ -150,200	M12
◇ -121065	◇ -150,200	M10



型番	l
CYTO-38	7 以上
◇ -60	9 以上
◇ -100	12 以上
◇ -150	13 以上
◇ -200	13 以上
◇ -325	15 以上

固体潤滑剤：ボルトねじ部と座金表面に塗り付けるだけで、締付けトルクは約 $\frac{1}{2}$ に軽減されます。特にCYTO-150以上の取り付けにお奨めします。



型番	構成
PA-MOS2	二硫化モリブデン (MoS ₂) グラファイト, Cu, Pb

(詳細は技術部 TEL03-654-7101へお問合せ下さい)